

**HOLEX**

**Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 250/6mm**



## Données de commande

N° commande	312931 250/6
GTIN	4062406154820
Classe d'article	32W

## Description

### Exécution:

- Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
- Corps en fonte ou en acier.
- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

### Utilisation:

**Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.**  
Pour broches DIN 55027 avec **goujons filetés et écrous à embase.**

### Norme:

**DIN 702-3.**

### Livraison:

Avec: 1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

### Accessoire(s):

**Mors supplémentaires et de rechange 312971 – 312986.**

## Description technique

Poids	32 kg
Hauteur sans mors H <sub>1</sub>	89 mm
Passage E	76 mm
Hauteur avec mors H <sub>2</sub>	123 mm
Vitesse de rotation max.	3500 min <sup>-1</sup>
Ø ext. A	250 mm
Dim. cône	6
Ø centrage B	106,4 mm
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

## Accessoires

Butées de pièce Hauteur h 15 mm	313033 15
Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm	313036 15