

HOLEX

Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 200/6mm



Données de commande

N° commande	312931 200/6
GTIN	4062406154813
Classe d'article	32W

Description

Exécution:

- Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
- Corps en fonte ou en acier.
- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55027 avec **goujons filetés et écrous à embase.**

Norme:

DIN 702-3.

Livraison:

Avec: 1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange 312971 – 312986.

Description technique

Dim. cône	6
Ø ext. A	200 mm
Passage E	55 mm
Vitesse de rotation max.	4000 min ⁻¹
Poids	19 kg
Hauteur avec mors H ₂	107 mm
Hauteur sans mors H ₁	78 mm
Ø centrage B	106,4 mm
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Butées de pièce Hauteur h 15 mm	313033 15
Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm	313036 15