



Meuleuse d'angle sans fil GWS, Type: 18-125V-LI



Données de commande

N° commande	077120 18-125V-LI
GTIN	
Classe d'article	03C

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil 18 V extrêmement puissante de forme compacte:

- **Très longue durée de fonctionnement grâce au moteur tétrapolaire robuste avec protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde.**
- **Présélection de la vitesse de rotation sur 3 niveaux et possibilité de réglage personnalisé de l'outil au moyen de l'application Bosch My Tools.**

Livraison:

Sans batteries ni chargeur. Avec L-BOXX, capot de protection indéformable, bride de fixation, écrou de serrage, poignée supplémentaire, insert 1/1 L-BOXX pour appareil et chargeur, clé à ergots.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073854 et 073866.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Ø disque max.	125 mm
Poids	2,3 kg
Référence fabricant	GWS 18-125 V-LI
Protection de surcharge	oui

Arrêt kickback	non
Démarrage en douceur	non
Vibrations maximales suivant EN	6 m/s ²
Prof. de tronçonnage max.	34 mm
Vitesse de rotation max.	10000 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Dispositif homme-mort	non
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Emballage	Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073853 B18
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073867 C18
Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073865 C18
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073857 C18
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073856 C18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073851 B18
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073858 C18

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073854 B18
Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073863 C18