

**TMSERROR, Type: GBH18V-26F****Données de commande**

| | |
|------------------|-------------------|
| N° commande | 075515 GBH18V-26F |
| GTIN | 3165140956451 |
| Classe d'article | 03B |

Description**Exécution:**

Marteau perforateur sans fil 18 V avec mandrin SDS-plus et moteur sans charbons.

- **Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et la machine.**
- **Rotation droite / gauche.**
- **Extrêmement robuste: le système de protection du moteur (Electronic Motor Protection) arrête le moteur en cas de surcharge; entièrement fonctionnel même après un test de chute de 2 m sur le béton.**

Marteau perforateur sans fil, idéal pour une utilisation quotidienne.

- **Contrôle intégral grâce aux fonctions KickBack Control et Electronic Precision Control.**
- **Possibilité de travailler proprement en combinaison avec un système d'aspiration de poussières GDE 18V-16 en option.**

Avantage(s):

Moteur sans balais.

Livraison:

Avec 2 × **batteries ProCore** 18 V / 8,0 Ah, chargeur, mandrin à changement rapide 13 mm, butée de profondeur, poignée supplémentaire, L-Boxx 136.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

| | |
|---|-----------------------------|
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois | 30 mm |
| Emballage | Valise (L-Boxx) |
| Energie de frappe | 2,6 J |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton | 26 mm |
| Forme du porte-outils | SDS-Plus |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V |
| Poids | 3,6 kg |
| Tension de la batterie | 18 V |
| Vibrations maximales suivant EN | 13 m/s ² |
| Référence fabricant | GBH 18V-26 F |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm |
| Nombre de coups max. | 4350 min ⁻¹ |
| Capacité de la batterie | 8 Ah |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Nombre de batteries incluses | 2 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| pour matériau | Béton |
| pour matériau | Pierre |
| pour matériau | Maçonnerie |
| Type de produit | Marteau perforateur |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V | 073854 B18 |
| Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V | 073865 C18 |
| Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V | 073857 C18 |
| | 073856 C18 |

Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V 073851 B18

Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V 073858 C18

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V 073853 B18

Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V 073867 C18

Chargeur de batterie Type 1880CV 073866 1880CV

Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V 073863 C18