



## Meuleuses d'angle Batterie, Type: M18CAGXPDB



### Données de commande

N° commande	077105 M18CAGXPDB
GTIN	4002395145805
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

**Meuleuse d'angle sans fil 115 mm** avec moteur POWERSTATE™ (sans balais) pour applications très difficiles. Les composants électroniques REDLINK PLUS™ offrent une protection numérique contre la surcharge innovante pour la machine et la batterie et permettent un maintien constant de la puissance en charge. Avec interrupteur "homme mort".

#### Livraison:

Avec chargeur, 2 × batteries Li-Ion 18 V / 5,0 Ah, HD Box.

Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Référence fabricant: M18CAG115XPDB-502X

Nombre de batteries incluses: 2

Type de batterie: Lithium-ion

Capacité de la batterie: 5 Ah

Tension de la batterie: 18 V

Plage de vitesses de rotation: 8500 min<sup>-1</sup>

### Description technique

Ø disque max.	115 mm
Vibrations maximales suivant EN	2,1 m/s <sup>2</sup>
Poids	2,7 kg
Verrouillage anti-redémarrage	oui

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Capacité de la batterie	5 Ah
Tension de la batterie	18 V
Plage de vitesses de rotation	8500 min <sup>-1</sup>
Référence fabricant	M18CAG115XPDB-502X
Prof. de tronçonnage max.	28 mm
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Meuleuses d'angle

## Accessoires

Batterie Li-Ion High Output™ Type de batterie, tension de la batterie MHB3 V	073808 MHB3
Batterie Li-Ion High Output™ Type de batterie, tension de la batterie MHB55 V	073809 MHB55
Batterie Li-Ion High Output™ Type de batterie, tension de la batterie MHB8 V	073810 MHB8
Batterie Li-Ion High Output™ Type de batterie, tension de la batterie MHB12 V	073811 MHB12
Kit de base batterie High Output™ Type M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Kit de base batterie High Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Kit de base batterie High Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Kit de base batterie High Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie, tension de la batterie MB18 V	073816 MB18
Li-Ion Système M18B2 Type de batterie, tension de la batterie MB18 V	073827 MB18
Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5

