

**Bande abrasive Cubitron™ II 947A, 9×457 mm, Grain: 40****Données de commande**

| | |
|------------------|-----------|
| N° commande | 558419 40 |
| GTIN | |
| Classe d'article | 53S |

Description**Exécution:**

Bande abrasive Cubitron™ II 947A avec grain céramique de forme précise et oxyde d'aluminium sur un support en tissu X léger. Bande abrasive souple pour travaux de ponçage exigeants sur des **machines manuelles** et des **machines à bandes longues**. Sans échauffement grâce à l'adjuvant de polissage.

Tissu X (souple) pour **machines manuelles** et à bandes longues.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que **l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane**, l'aluminium.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.

Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1 %

Description technique

| | |
|--------------------------|-----------|
| Abréviation de l'abrasif | Céramique |
|--------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Largeur bande abrasive | 9 mm |
| Longueur bande abrasive | 457 mm |
| Attribut des noms de produit | 9×457 mm |
| Type de produit | Bande abrasive |