



Fraise grande avance MFH mini, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 16/2Lmm



Données de commande

N° commande	221950 16/2L
GTIN	4960664741427
Classe d'article	250

Description technique

Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø dents D_c	16 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	1 mm
Nombre de dents Z	2
Ø queue D_s h6	16 mm
Longueur de col L_1	50 mm
Ø D_3	9 mm
Longueur totale L_{tot}	150 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	30 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	25 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	2,35 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	7,3 mm
Angle d'attaque κ	15 degré
Type de queue	Queue cylindrique

Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------