

Garant**Coffret de douilles 1/4 pouce, Nombre d'outils: 28****Données de commande**

N° commande	953624 28
GTIN	4062406155629
Classe d'article	91A

Description**Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953624: 1 pièce

Cliquet GARANT 632025 réf. 1/4: 1 pièce

Rallonges GARANT 632429 réf. 100; 150: 1 pièce de chaque

Poignée emmanchée GARANT 632829 réf. 146: 1 pièce

Poignée transversale GARANT 633029 réf. 116: 1 pièce

Cardan GARANT 633529 réf. 1/4: 1 pièce

Jeu de clés mâles coudées 6 pans GARANT 627132 réf. 9: 1 pièce

Douilles 6 pans GARANT 631029 réf. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 pièce de chaque

Description technique

Profondeur en G	16
Profondeur	400 mm
Largeur	150 mm
Nombre d'outils	28
Poids	1,025 kg
Largeur en G	6

Exécution	avec clé à douilles
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	6×16
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631029 7
Rallonge, 1/4" Longueur totale 100 mm	632429 100
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631029 12
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien chromé Nombre de tournevis 9	627132 9
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 146 mm	632829 146
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631029 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631029 6
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953624	952001 953624
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 3,5 mm	631029 3,5
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632429 150
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631029 4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631029 11
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631029 9
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633529 1/4
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632025 1/4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631029 5,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631029 8
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631029 4,5

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631029 5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631029 13