

Garant**Coffret de douilles 3/8 pouce, Nombre d'outils: 13****Données de commande**

N° commande	953690 13
GTIN	4062406155681
Classe d'article	91A

Description**Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953690: 1 pièce

Cliquet GARANT 635025 réf. 3/8: 1 pièce

Rallonge GARANT 635429 réf. 125: 1 pièce

Cardan GARANT 636229 réf. 3/8: 1 pièce

Douilles 6 pans GARANT 637125 réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque

Description technique

Poids	0,763 kg
Largeur	200 mm
Profondeur en G	8
Largeur en G	8

Nombre d'outils	13
Profondeur	200 mm
Exécution	avec clé à douilles
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8×8
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 11 mm	637125 11
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 12 mm	637125 12
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 16 mm	637125 16
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type 3/8	635025 3/8
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 19 mm	637125 19
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 15 mm	637125 15
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 14 mm	637125 14
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 17 mm	637125 17
Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm	635429 125
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953690	952001 953690
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 18 mm	637125 18
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636229 3/8
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 10 mm	637125 10
Douille 6 pans 3/8 pouceSurface Drive Ouverture 13 mm	637125 13