

**Garant****Coffret de douilles 1/4 et 1/2 pouce, Nombre d'outils: 37****Données de commande**

N° commande	953828 37
GTIN	4062406155711
Classe d'article	91A

**Description****Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

**Livraison:**

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953828: 1 pièce

Douilles 6 pans GARANT 1/4 pouce 631029 réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: 1 pièce de chaque

Cliquet réversible GARANT 1/4 pouce 632025 réf. 1/4: 1 pièce

Rallonges GARANT 1/4 pouce 632429 réf. 50; 150: 1 pièce de chaque

Poignée transversale GARANT 1/4 pouce 633029 réf. 116: 1 pièce

Cardan GARANT 1/4 pouce 633529 réf. 1/4: 1 pièce

Cliquet réversible GARANT 1/2 pouce 640025 réf. 1/2: 1 pièce

Rallonges GARANT 1/2 pouce 641029 réf. 75; 250: 1 pièce de chaque

Poignée transversale GARANT 1/2 pouce 641329 réf. 295: 1 pièce

Cardan GARANT 1/2 pouce 641629 réf. 1/2: 1 pièce

Douilles 12 pans GARANT 1/2 pouce 642129 réf. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis 6 pans GARANT 1/2 pouce 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque

**Description technique**

Profondeur en G	20
Poids	3,513 kg

Largeur	250 mm
Largeur en G	10
Profondeur	500 mm
Nombre d'outils	37
Exécution	avec clé à douilles
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	10×20
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643229 7
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642129 27
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642129 19
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633529 1/4
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643229 4
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642129 22
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631029 5
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632429 50
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631029 7
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631029 11
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642129 17
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642129 18

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631029 9
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953828	952001 953828
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642129 24
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631029 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631029 12
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631029 8
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640025 1/2
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631029 5,5
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643229 5
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642129 16
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631029 4
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642129 21
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642129 13
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641029 75
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632429 150
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632025 1/4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631029 6