



## Fraise grande avance MFH mini, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 16/2mm



### Données de commande

N° commande	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Classe d'article	250

### Description technique

Longueur totale $L_{tot}$	100 mm
Ø $D_3$	9 mm
Longueur de col $L_1$	30 mm
Ø queue $D_s$ h6	16 mm
Ø dents $D_c$	16 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Nombre de dents Z	2
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	30 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	25 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	2,35 degré
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	7,3 mm
Angle d'attaque $\kappa$	15 degré
Type de queue	Queue cylindrique

Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

---

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------