

Garant**Jeu de blocs de ponçage, 24 pièces Dur, 100×68×26 mm, Grain: 60****Données de commande**

N° commande	557470 60
GTIN	4062406155933
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Bloc de ponçage dur avec résistance accrue des arêtes. **Revêtement corindon (A) sur 4 côtés.**
Revêtement céramique pour une **plus longue durée de vie.**

Pénétration réduite de corps étrangers dans la surface de la pièce grâce au liant exempt de solvant.

Avantage(s):

- **Elastique, pas de formation de plis.**
- **Tous les blocs également adaptés pour le ponçage avec arrosage.**
- **Faible tendance à l'encrassement, lavables.**

Utilisation:

Pour l'ébavurage et le ponçage de surfaces sur le bois, le métal et les peintures.

Description technique

Grain	60
Degré de finesse	moyen
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Largeur	68 mm
Hauteur	26 mm

Fiche technique

Longueur	100 mm
Attribut des noms de produit	100×68×26 mm
Nombre de surfaces revêtues	4
Nombre de blocs, tampons	24
Type de produit	Eponge à poncer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		