

Garant

Rouleau de Soft Pad Doux, 100 mm × 24 m, Grain: 1500



Données de commande

N° commande	557460 1500
GTIN	4062406155926
Classe d'article	51E

Description

Exécution:

Rouleau de Soft-Pad revêtu d'un côté de **corindon normal (A)**. **Revêtement céramique** pour une plus longue durée de vie. Rangement dans une boîte distributrice pratique avec fente pour une identification rapide du niveau de remplissage.

Avantage(s):

Substrat en mousse pure. Pour une flexibilité maximale et évitant toute fragmentation du grain. Pénétration réduite de corps étrangers dans la surface de la pièce grâce au liant exempt de solvant. **200 tampons perforés** de 100×120×3 mm.

Utilisation:

Ponçage de finition de contours, d'arêtes et dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. préparation avant la peinture, nettoyage. Ponçage à sec et avec arrosage.

Description technique

Grain	1500
Degré de finesse	micro-fine
Abrasifs	Corindon normal (A)

Fiche technique

Abréviation de l'abrasif	A
Largeur	100 mm
Hauteur	3 mm
Longueur	120 mm
Attribut des noms de produit	100 mm × 24 m
Nombre de surfaces revêtues	1
Nombre de blocs, tampons	200
Type de produit	Eponge à poncer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		

