

**Garant****Rouleau de Soft Pad Doux, 100 mm × 24 m, Grain: 60****Données de commande**

N° commande	557460 60
GTIN	4062406154486
Classe d'article	51E

**Description****Exécution:**

Rouleau de Soft-Pad revêtu d'un côté de **corindon normal (A)**. **Revêtement céramique** pour une plus longue durée de vie. Rangement dans une boîte distributrice pratique avec fente pour une identification rapide du niveau de remplissage.

**Avantage(s):**

**Substrat en mousse pure.** Pour une flexibilité maximale et évitant toute fragmentation du grain. Pénétration réduite de corps étrangers dans la surface de la pièce grâce au liant exempt de solvant. **200 tampons perforés** de 100×120×3 mm.

**Utilisation:**

**Ponçage de finition de contours, d'arêtes et dans des endroits difficiles d'accès**, p. ex. préparation avant la peinture, nettoyage. Ponçage à sec et avec arrosage.

**Description technique**

Grain	60
Degré de finesse	moyen
Abrasifs	Corindon normal (A)

## Fiche technique

Abréviation de l'abrasif	A
Largeur	100 mm
Hauteur	3 mm
Longueur	120 mm
Attribut des noms de produit	100 mm × 24 m
Nombre de surfaces revêtues	1
Nombre de blocs, tampons	200
Type de produit	Eponge à poncer

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		

