

**Garant****Jeu de blocs à poncer, 24 pièces extra doux, 120×98×13 mm, Grain: 100**

## Données de commande

N° commande	557480 100
GTIN	4062406155988
Classe d'article	51E

## Description

### Exécution:

**Bloc à poncer** avec couche intermédiaire **extra douce**. Parfaitement adapté à tous les profils.  
**Revêtement sur 2 côtés.**

Corindon (A) avec **revêtement céramique** pour une **plus longue durée de vie**.

Pénétration réduite de corps étrangers dans la surface de la pièce grâce au liant exempt de solvant.

### Avantage(s):

- **Elastique, pas de formation de plis.**
- **Tous les blocs également adaptés pour le ponçage avec arrosage.**
- **Faible tendance à l'encrassement, lavables.**

### Utilisation:

Pour le **ponçage de finition de surfaces inégales et profilées** sans modifier la géométrie.

Ponçage de métaux, bois et plastiques avant l'application de peinture, ponçage intermédiaire de peintures.

## Description technique

Degré de finesse	fin
Grain	100
Abrasifs	Corindon normal (A)

## Fiche technique

Abréviation de l'abrasif	A
Largeur	98 mm
Hauteur	13 mm
Longueur	120 mm
Attribut des noms de produit	120×98×13 mm
Nombre de surfaces revêtues	2
Nombre de blocs, tampons	24
Type de produit	Eponge à poncer

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		

