

Garant**Jeu de blocs à poncer, 24 pièces extra doux, 120×98×13 mm, Grain: 180**

Données de commande

N° commande	557480 180
GTIN	4062406155995
Classe d'article	51E

Description

Exécution:

Bloc à poncer avec couche intermédiaire **extra douce**. Parfaitement adapté à tous les profils.
Revêtement sur 2 côtés.

Corindon (A) avec **revêtement céramique** pour une **plus longue durée de vie**.

Pénétration réduite de corps étrangers dans la surface de la pièce grâce au liant exempt de solvant.

Avantage(s):

- **Elastique, pas de formation de plis.**
- **Tous les blocs également adaptés pour le ponçage avec arrosage.**
- **Faible tendance à l'encrassement, lavables.**

Utilisation:

Pour le **ponçage de finition de surfaces inégales et profilées** sans modifier la géométrie.

Ponçage de métaux, bois et plastiques avant l'application de peinture, ponçage intermédiaire de peintures.

Description technique

Grain	180
Degré de finesse	super fine
Abrasifs	Corindon normal (A)

Fiche technique

Abréviation de l'abrasif	A
Largeur	98 mm
Hauteur	13 mm
Longueur	120 mm
Attribut des noms de produit	120×98×13 mm
Nombre de surfaces revêtues	2
Nombre de blocs, tampons	24
Type de produit	Eponge à poncer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		

