

Garant**Jeu de blocs de ponçage, 24 pièces Dur, 100×68×26 mm, Grain: 180****Données de commande**

N° commande	557470 180
GTIN	4062406155964
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Bloc de ponçage dur avec résistance accrue des arêtes. **Revêtement corindon (A) sur 4 côtés.**
Revêtement céramique pour une **plus longue durée de vie.**

Pénétration réduite de corps étrangers dans la surface de la pièce grâce au liant exempt de solvant.

Avantage(s):

- **Elastique, pas de formation de plis.**
- **Tous les blocs également adaptés pour le ponçage avec arrosage.**
- **Faible tendance à l'encrassement, lavables.**

Utilisation:

Pour l'ébavurage et le ponçage de surfaces sur le bois, le métal et les peintures.

Description technique

Grain	180
Degré de finesse	super fine
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Largeur	68 mm
Hauteur	26 mm

Fiche technique

Longueur	100 mm
Attribut des noms de produit	100×68×26 mm
Nombre de surfaces revêtues	4
Nombre de blocs, tampons	24
Type de produit	Eponge à poncer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		