

Jeu de burins, chasse-pointes et chasse-goupilles, Nombre d'outils: 10**Données de commande**

N° commande	954678 10
GTIN	2050002004382
Classe d'article	91A

Description**Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants. Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 10 G ou 250 × 250 mm) ou 1/2 (10 G × 20 G ou 250 × 500 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouveaux établis GARANT GridLine avec tiroirs à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 20 G ou 500 × 500 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954678: 1 pièce

Burin plat 740500 réf. 200: 1 pièce

Bédane 740600 réf. 200: 1 pièce

Chasse-pointes 745500 réf. 3 ; 4: 1 pièce de chaque

Chasse-goupilles 747000 réf. 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8: 1 pièce de chaque

Description technique

Largeur	250 mm
---------	--------

Profondeur en G	10
Nombre d'outils	10
Profondeur	250 mm
Largeur en G	10
Exécution	avec outil à frapper
Poids	1,344 kg
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	10×10
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 2 mm	747000 2
Chasse-pointesModèle lourd Ø pointes 4 mm	745500 4
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 954678	952001 954678
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 5 mm	747000 5
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 4 mm	747000 4
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 6 mm	747000 6
Chasse-pointesModèle lourd Ø pointes 3 mm	745500 3
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 8 mm	747000 8
Burin plat Longueur totale 200 mm	740500 200
Bédane Longueur totale 200 mm	740600 200
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 3 mm	747000 3