



## Coffret de douilles 1/4 pouce, Nombre d'outils: 20



### Données de commande

N° commande	953704 20
GTIN	4062406157104
Classe d'article	91A

### Description

#### Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

#### Adapté(s) pour:

**Nouvelles servantes d'atelier GARANT** avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: **20 G × 16 G** ou 500 × 400 mm (l × P).

Les mousses réf. 10 G × 8 G sont adaptées aux shadowboards 923210 réf. 250 (2 mousses par shadowboard).

#### Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953704: 1 pièce

Douilles 6 pans HOLEX 631020 réf. 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis 6 pans HOLEX 631720 réf. 3; 4; 5; 6: 1 pièce de chaque

Cliquet réversible HOLEX 632090 réf. 1/4: 1 pièces

Rallonge HOLEX 632420 réf. 150: 1 pièce

Poignée emmanchée HOLEX 632840 réf. 150: 1 pièce

Poignée transversale HOLEX 633029 réf. 116: 1 pièce

## Description technique

Profondeur	250 mm
Poids	0,581 kg
Largeur	200 mm
Profondeur en G	10
Nombre d'outils	20
Largeur en G	8
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8×10
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632420 150
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631020 5
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 6 mm	631720 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631020 8
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631020 12
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631020 5,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631020 11
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631020 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631020 4,5
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 150	632840 150
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 5 mm	631720 5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631020 13

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631020 4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631020 7
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631020 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631020 9
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632090 1/4
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 3 mm	631720 3
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953704	952001 953704
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 4 mm	631720 4