



Fraise grande avance MFH mini, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 20/4mm



Données de commande

N° commande	221960 20/4
GTIN	4960664741076
Classe d'article	250

Description technique

Filetage attachement M	M10
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	13 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Longueur totale L _{tot}	30 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	1 mm
Nombre de dents Z	4
Ø dents D _c	20 mm
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	11,3 mm
Perçage par interpolation Ø D _{min}	33 mm
Angle de plongée oblique α _{max}	1,52 degré
Perçage par interpolation Ø D _{max}	38 mm
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage

Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------