

Garant**Coffret de douilles 3/8 pouce, Nombre d'outils: 24****Données de commande**

N° commande	953707 24
GTIN	4062406157128
Classe d'article	91A

Description**Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: **20 G × 16 G** ou 500 × 400 mm (l × P).

Les mousses réf. 10 G × 8 G sont adaptées aux shadowboards 923210 réf. 250 (2 mousses par shadowboard).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953707: 1 pièce

Douilles 6 pans GARANT 637125 réf. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis 6 pans GARANT 637629 réf. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 pièce de chaque

Cliquet réversible GARANT 635025 réf. 3/8: 1 pièce

Rallonges GARANT 635429 réf. 75; 125: 1 pièce de chaque

Poignée transversale GARANT 635729 réf. 200: 1 pièce

Cardan GARANT 636229 réf. 3/8: 1 pièce

Description technique

Largeur en G	8
Poids	1,318 kg
Profondeur	250 mm
Nombre d'outils	24
Profondeur en G	10
Largeur	200 mm
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8×10
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 3 mm	637629 3
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 14 mm	637125 14
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type 3/8	635025 3/8
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 15 mm	637125 15
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 13 mm	637125 13
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 11 mm	637125 11
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636229 3/8
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 6 mm	637629 6
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 19 mm	637125 19
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 16 mm	637125 16
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 8 mm	637125 8
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 9 mm	637125 9
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 4 mm	637629 4
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635429 75
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 10 mm	637125 10

Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 12 mm	637125 12
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 7 mm	637125 7
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm	635729 200
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 17 mm	637125 17
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 18 mm	637125 18
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 7 mm	637629 7
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953707	952001 953707
Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm	635429 125
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 5 mm	637629 5
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 10 mm	637629 10
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 8 mm	637629 8