

**Garant****Jeu de clés dynamométriques 60 Nm 3/8", Nombre d'outils: 22****Données de commande**

N° commande	953961 22
GTIN	4062406157364
Classe d'article	91A

**Description****Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

**Livraison:**

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953961: 1 pièce

Douilles 6 pans GARANT 637125 réf. 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis 6 pans GARANT 637629 réf. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 pièce de chaque

Rallonge GARANT 635429 réf. 75; 125; 240: 1 pièce de chaque

Clé dynamométrique GARANT avec cliquet réversible 656050 réf. 60: 1 pièce

**Description technique**

Profondeur en G	20
Nombre d'outils	22
Largeur	200 mm
Largeur en G	8
Nombre d'outils	22
Profondeur	500 mm
Poids	1,632 kg

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 11 mm	637125 11
Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple maximal 60 Nm	656050 60
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 19 mm	637125 19
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 6 mm	637629 6
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635429 75
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 16 mm	637125 16
Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635429 240
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953961	952001 953961
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 3 mm	637629 3
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 5 mm	637629 5
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 13 mm	637125 13
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 15 mm	637125 15
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 18 mm	637125 18
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 14 mm	637125 14
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 9 mm	637125 9
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 8 mm	637629 8
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 10 mm	637629 10
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 17 mm	637125 17
Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm	635429 125
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 12 mm	637125 12

Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 8 mm	637125 8
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 10 mm	637125 10
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 4 mm	637629 4