

Jeu de burins, chasse-pointes et chasse-goupilles, Nombre d'outils: 11



Données de commande

N° commande	955240 11
GTIN	2050002004634
Classe d'article	91A

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955240: 1 pièce

Burin plat 200 mm 740500 réf. 200: 1 pièce

Bédane 200 mm 740600 réf. 200: 1 pièce

Chasse-pointes 745500 réf. 3 ; 4: 1 pièce de chaque

Chasse-goupilles 747000 réf. 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8: 1 pièce de chaque

Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300: 1 pièce

Description technique

Profondeur	176 mm
Nombre d'outils	11
Largeur	383 mm
Exécution	avec outil à frapper
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Pour profondeur shadowboard	176 mm
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 6 mm	747000 6
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 8 mm	747000 8
Burin plat Longueur totale 200 mm	740500 200
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 4 mm	747000 4
Bédane Longueur totale 200 mm	740600 200
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 5 mm	747000 5
Chasse-pointesModèle lourd Ø pointes 4 mm	745500 4
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 955240	952001 955240
Marteau rivoir aveccol de protection du manche Poids sans manche 300 g	750110 300
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 2 mm	747000 2
Chasse-pointesModèle lourd Ø pointes 3 mm	745500 3
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 3 mm	747000 3