

Traçage et sciage, Nombre d'outils: 8



Données de commande

N° commande	954890 8
GTIN	2050002004504
Classe d'article	91A

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954890: 1 pièce

Marqueur permanent EDDING 085130 réf. R: 1 pièce

Pied à coulisse GARANT 410100 réf. 150: 1 pièce

Pointe à tracer en carbure 458760 réf. HM: 1 pièce

Réglet de précision en acier HOLEX 461600 réf. 300: 1 pièce

Mètre-ruban en acier GARANT 461992 réf. 3: 1 pièce

Niveau à bulle de poche 467482 réf. 70: 1 pièce

Monture de scie à métaux GARANT 580400: 1 pièce

Lame de scie à main GARANT 582500 (1 conditionnement = 10 pc.): 1 pièce

Description technique

Largeur	200 mm
Largeur en G	8
Profondeur en G	20
Profondeur	500 mm

Nombre d'outils	8
Exécution	avec jeu d'outils
Poids	1,474 kg
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Pointe à tracer droite en carbure avec clip et poignée en plastique Type	458760
Monture de scie à métaux avec lame bimétal GARANT 18 – 32 dents, progressive	580400
Marqueurs permanents Couleur d'écriture R	085130 R
Réglet de précision en acier inoxydable, dépoli Longueur 300 mm	461600 300
Lame de scie à main bimétal progressif	582500
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 954890	952001 954890
Pied à coulisse Plage de mesure 150 mm	410100 150
Mètre-ruban «Quickmeter» Longueur ruban 3 m	461992 3
Niveau à bulle de poche Pro Magnetic Longueur 70 mm	467482 70