

Garant**Coffret de douilles 1/2 pouce, Nombre d'outils: 30****Données de commande**

N° commande	953747 30
GTIN	4062406157234
Classe d'article	91A

Description**Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: **20 G × 16 G** ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953747: 1 pièce

Douilles 6 pans GARANT 642325 réf. 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis 6 pans GARANT 643229 réf. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque

Cliquet réversible GARANT 640025 réf. 1/2: 1 pièce

Rallonge GARANT 641029 réf. 75; 125; 250: 1 pièce de chaque

Poignée transversale GARANT 641329 réf. 295: 1 pièce

Cardan GARANT 641629 réf. 1/2: 1 pièce

Description technique

Profondeur	500 mm
Nombre d'outils	30

Nombre d'outils	30
Largeur en G	8
Profondeur en G	20
Largeur	200 mm
Poids	3,891 kg
Exécution	avec clé à douilles
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642325 19
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641029 75
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640025 1/2
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642325 13
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642325 11
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642325 10
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643229 5
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642325 22
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642325 12
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642325 17
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295

Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642325 18
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953747	952001 953747
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642325 14
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642325 21
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 8 mm	642325 8
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643229 4
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642325 27
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642325 15
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642325 30
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642325 16
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642325 24
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642325 32
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type	640025