

**Coffret de douilles 1/2 pouce, Nombre d'outils: 30****Données de commande**

N° commande	953751 30
GTIN	4062406157265
Classe d'article	91A

Description**Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: **20 G × 16 G** ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953751: 1 pièce

Douilles 12 pans HOLEX 642120 réf. 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis 6 pans HOLEX 643220 réf. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque

Cliquet réversible HOLEX 640190 réf. 1/2: 1 pièce

Rallonge HOLEX 641020 réf. 75; 125; 250: 1 pièce de chaque

Poignée transversale HOLEX 641320 réf. 295: 1 pièce

Cardan HOLEX 641620 réf. 1/2: 1 pièce

Description technique

Profondeur en G	20
Poids	4,046 kg

Profondeur	500 mm
Nombre d'outils	30
Largeur en G	8
Largeur	200 mm
Exécution	avec clé à douilles
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée	100 mm
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643220 6
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642120 14
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642120 27
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640190 1/2
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643220 8
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641020 255
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641020 130
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 8 mm	642120 8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642120 18
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642120 24
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642120 10
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642120 15
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641620 1/2
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642120 22
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642120 13
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643220 5

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953751	952001 953751
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641020 75
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642120 19
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642120 11
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642120 12
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642120 30
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643220 4
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur	640220
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642120 17
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641320 295
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643220 12
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642120 21
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643220 14
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642120 16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642120 32
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643220 10