

uvex**Chaussures basses noires/bleues uvex 2 xenova, S1, Pointure UE: 40**

Données de commande

N° commande	092150 40
GTIN	4031101747132
Classe d'article	04V

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et légères, offrant de bonnes propriétés d'amortissement et un grand confort. Largeur 11.

- **Semelle extérieure en polyuréthane double densité de couleur bleue offrant de bonnes propriétés antidérapantes.**
- **Embout de protection en plastique, forme anatomique et bonne stabilité latérale.**
- **Bord de tige rembourré.**
- **Modèle ESD.**
- **Semelle intérieure confort avec système d'évacuation de l'humidité et amortissement supplémentaire à l'avant du pied et au niveau des talons.**

Tige en microvelours respirant.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S1

Matériau coque de protection: Composite

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Classe de protection	S1
Matériau coque de protection	Composite
Pointure UE	40
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité