

uvex**Chaussures basses noires/bleues uvex 2 xenova, S2, Pointure UE: 39**

Données de commande

N° commande	092151 39
GTIN	4031101747279
Classe d'article	04V

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et légères, offrant de bonnes propriétés d'amortissement et un grand confort. Largeur 11.

- **Semelle extérieure en polyuréthane double densité de couleur bleue offrant de bonnes propriétés antidérapantes.**
- **Embout de protection en plastique, forme anatomique et bonne stabilité latérale.**
- **Bord de tige rembourré.**
- **Modèle ESD.**
- **Semelle intérieure confort avec système d'évacuation de l'humidité et amortissement supplémentaire à l'avant du pied et au niveau des talons.**

Tige en microvelours respirant.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Composite

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Classe de protection	S2
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matériau coque de protection	Composite
Pointure UE	39
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité