

uvex**Chaussures basses noires/bleues uvex 2 xenova, S3, Pointure UE: 50**

Données de commande

N° commande	092152 50
GTIN	4031101746159
Classe d'article	04V

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et légères, offrant de bonnes propriétés d'amortissement et un grand confort. Largeur 11.

- **Semelle extérieure en polyuréthane double densité de couleur bleue offrant de bonnes propriétés antidérapantes.**
- **Embout de protection en plastique, forme anatomique et bonne stabilité latérale.**
- **Bord de tige rembourré.**
- **Modèle ESD.**
- **Semelle intérieure confort avec système d'évacuation de l'humidité et amortissement supplémentaire à l'avant du pied et au niveau des talons.**

Tige en cuir lisse hydrophobe.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Matériau coque de protection	Composite
Classe de protection	S3
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Pointure UE	50
Résistance à la pénétration	Textile
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité