

Jeu de 43 outils pour apprentis mécaniciens industriels sans boîte pliante, Nombre d'outils: 43



Données de commande

N° commande	680265 43
GTIN	2050002003576
Classe d'article	66H

Description

Livraison:

Support magnétique: 3 pièces 085915 réf. 20
 Pied à coulisse **GARANT**: 1 pièce 410100 réf. 150
 Equerre à chapeau: 1 pièce 452600 réf. 100x70
 Compas à pointes sèches de précision: 1 pièce 457000 réf. 150
 Pointe à tracer droite: 1 pièce 458500
 Réglet en acier: 1 pièce 461805 réf. 300
 Mètre-ruban **GARANT**: 1 pièce 462210 réf. 2
 Lime plate Taille 1: 1 de chaque 510100 réf. 150; 250
 Lime plate **DICK** taille 3: 1 de chaque 510300 réf. 150; 250
 Lime triangulaire **DICK** taille 1: 1 pièce 511100 réf. 250
 Lime triangulaire **DICK** taille 3: 1 pièce 511300 réf. 200
 Lime carrée **DICK** taille 1: 1 pièce 512100 réf. 250
 Lime carrée **DICK** taille 3: 1 pièce 512300 réf. 150
 Lime ronde **DICK** taille 1: 1 pièce 514100 réf. 250
 Lime ronde **DICK** taille 3: 1 pièce 514300 réf. 200
 Manches de lime en bois dur: 2 pièces 519400 réf. 100, 5 pièces réf. 120 et 3 pièces réf. 140
 Carde à limes: 1 pièce 576000 réf. 115x40
 Tournevis pour vis à fente **GARANT**: 1 pièce 660030 réf. 5,5
 Burin plat **PB Swiss Tools**: 1 pièce 740900 réf. 150
 Chasse-pointes **PB Swiss Tools**: 1 de chaque 745300 réf. 3; 6

Pointeau **PB Swiss Tools**: 1 pièce 748900 réf. 120
 Marteau rivoir **GARANT**: 1 pièce 750110 réf. 500
 Grattoir triangulaire **RENNSTEIG**: 1 pièce 836010 réf. 200
 Grattoir plat **RENNSTEIG**: 1 pièce 837020 réf. 250
GARANT Mors d'étau (paire): 1 pièce 967711 réf. 125
 Balayette pour établis: 1 pièce 087553 réf. 280
 Lunettes de protection confort **uvex**[®], transparentes: 1 pièce 096504 réf. CLEAR
 Protections auditives: 1 pièce 097795 réf. STEEL
 Gants de travail en cuir (paire): 1 pièce 094055 réf. 10

Remarque(s):

À garnir - outillage livré en vrac.

Description technique

Type de produit	Jeu d'outils
-----------------	--------------

Accessoires

Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm	660030 5,5
Grattoir plat Longueur lame 250 mm	837020 250
Manche de lime en bois dur Longueur totale 120 mm	519400 120
Lime ronde Longueur sans queue 250 mm	514100 250
Grattoir triangulaire Longueur lame 200 mm	836010 200
Lime plate Longueur sans queue 150 mm	510100 150
Compas à pointes sèches Longueur L 150 mm	457000 150
Lime plate Longueur sans queue 150 mm	510300 150
Chasse-pointes, qualité spéciale chromé Ø pointes 6 mm	745300 6
Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 500 g	750110 500
Balayette pour établis Poly-Kokos [®] Longueur 280 mm	087553 280
Pointeau, qualité spéciale, chromé Longueur totale 120/12 mm	748900 120/12
Lunettes de protection Teinte des verres CLEAR	096804 CLEAR

Chasse-pointes, qualité spéciale chromé Ø pointes 3 mm	745300 3
Aimant plat avec filetage intérieur Ø 20 mm	085915 20
Lime plate Longueur sans queue 250 mm	510300 250
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 2 m	462210 2
Lime plate Longueur sans queue 250 mm	510100 250
Lunettes de protection confort uvex pheos cx2 Teinte des verres CLEAR	096504 CLEAR
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 125 mm	967711 125
Pointe à tracer droite	458500
Pierre carrée Longueur sans queue 150 mm	512300 150
Paire de gants Cuir de bovin Taille des gants 10	094055 10
Pied à coulisse Plage de mesure 150 mm	410100 150
Lunettes de protection Teinte des verres CLEAR	096807 CLEAR
Lime triangulaire Longueur sans queue 200 mm	511300 200
Lime ronde Longueur sans queue 200 mm	514300 200
Lime triangulaire Longueur sans queue 250 mm	511100 250
Pointeau, qualité spéciale, chromé Longueur totale 120/10 mm	748900 120/10
Pierre carrée Longueur sans queue 250 mm	512100 250
Carde à limes Longueur de garnissage L3xlargeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Equerre à chapeau Précision 2 Longueur branche 100X70 mm	452600 100X70
Burin plat Longueur totale 150 mm	740900 150
Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli avec graduation au dos Longueur totale 300 mm	461805 300
Manche de lime en bois dur Longueur totale 100 mm	519400 100
Casque antibruit Type STEEL	097795 STEEL
Casque antibruit Bilsom® Viking® Type	097763
Compas à pointes sèches Longueur L 150 mm	457005 150