

Garant**Servante d'atelier avec jeu d'outils universels, 174 pièces pour 4 tiroirs, Type: 1****Données de commande**

N° commande	689000 1
GTIN	4062406158927
Classe d'article	61H

Description**Exécution:**

Servante d'atelier compacte de la nouvelle série GridLine avec 7 tiroirs, dont 4 peuvent être équipés des outils professionnels de haute qualité fournis. Composition: clés plates, clés à douilles 1/2 pouce, tournevis, pinces, marteaux, limes, outils à frapper, embouts, clés mâles coudées et articles complémentaires. Les 3 autres tiroirs peuvent être équipés avec des outils au choix. Le jeu d'outils universel est présenté dans des mousses rigides prédécoupées bicolores en PE, où chaque outil a sa place bien définie dans la servante d'atelier.

Le déverrouillage des tiroirs de la servante d'atelier s'effectue par une poignée de déverrouillage centrale intégrée dans la barre-poignée.

1 paroi de séparation à fente 951510 réf. 75 est fournie avec chaque tiroir de 75 mm et 1 paroi de séparation à fente 951510 réf. 125 est fournie avec chaque tiroir de 125 mm. Si nécessaire, le plateau peut être remplacé par d'autres plans de travail (par ex. bambou).

Exécution de la servante d'atelier:

- **Grand. Pratique. Tablette en X-ABS résistante aux rayures, antidérapante et protégeant les surfaces.**
- **Systematique. Compartimentable. 7 tiroirs offrent une place pour chaque outil.**
- **Visuel. Puissant. Revêtement par poudre, bicolore, argent / anthracite RAL 7016.**

- **Mobile. Résistant. 2 roulettes fixes et 2 roulettes directrices avec blocage pour un déplacement silencieux et en toute sécurité et un bonne stabilité.**

Livraison:

Servante d'atelier: 1 pièce 914540 réf. 7

Jeu de clés mixtes, 19 pièces: 1 pièce 952428 réf. 19

Jeu de 13 tournevis pour vis à fente et Phillips: 1 pièce 953432 réf. 13

Coffret de douilles 1/2 pouce, 30 pièces: 1 pièce 953747 réf. 30

Jeu de marteaux, 3 pièces: 1 de chaque 750110 réf. 300; 500

1 de chaque 752520 réf. 40G

Jeu de pinces, 5 pièces: 1 pièce 954201 réf. 5

Jeu de limes, 5 pièces: 1 pièce 517411 réf. 200

Jeu de clés mâles coudées pour Torx® et 6 pans, 22 pièces: 1 pièce 953141 réf. 22

Jeu de burins, chasse-pointes et chasse-goupilles, 10 pièces: 1 pièce 954652 réf. 10

Jeu d'accessoires d'atelier, 63 pièces: 1 pièce 676040

1 pièce 845020

1 pièce 763030 réf. 205

Jeu d'instruments de mesure, 4 pièces: 1 pièce 410100 réf. 150

1 pièce 461900 réf. 3

1 pièce 466200 réf. 2

1 pièce 081505 réf. 125

Remarque(s):

L'outil est livré non monté.

Autres systèmes de rangement d'outils pour servantes d'atelier, voir à partir du code art. 952048. L'expédition de la servante d'atelier garnie 689000 réf. 1 n'est possible qu'au sein de l'UE.

Description technique

Hauteur	1000 mm
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Largeur	800 mm
Nombre de tiroirs	7
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur	500 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Surface utile de tiroir en G	20×16

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8×10
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8×20
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Garnissage	avec accessoires
Type de produit	Servante d'atelier

Accessoires

Lampe de poche à LED avec piles Type 130 mm	081505 130
Jeu d'embouts 61 pièces	676040
Lampe de poche à LED avec piles Type 125 mm	081505 125
Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 300 g	750110 300
Mètre-ruban Longueur ruban 3 m	461900 3
Jeu de tournevis Nombre d'outils 13	953431 13
Jeu de limes avec manche bimatière, 5 pièces, dans une trousse Métallurgie Longueur sans queue 200 mm	517411 200
Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 18 mm	845020
Jeu de clés mixtes Nombre d'outils 19	952428 19
Jeu de pinces Nombre d'outils 5	954201 5
Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon (blanc) Ø / matériau corps 40G mm	752520 40G
Jeu de burins, chasse-pointes et chasse-goupilles Nombre d'outils 10	954652 10

Jeu de clé mâle coudée pour Torx® et 6 pans Nombre d'outils 22	953141 22
Pied à coulisse Plage de mesure 150 mm	410100 150
Marteau rivoir aveccol de protection du manche Poids sans manche 500 g	750110 500
Mètre pliant en plastique Longueur 2 m	466200 2
Coffret de douilles 1/2 pouce Nombre d'outils 30	953747 30
Ciseaux combinés avec poignée bimatièredroits, réglage de la capacité d'ouverture Longueur totale 205 mm	763030 205
Servante d'atelierAvec tiroirs complètement extractibles Nombre de tiroirs 7	914540 7
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 2	667690 2
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 8 mm	747000 8
Burin plat Longueur totale 200 mm	740500 200
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 3,5 mm	660030 3,5
Pince coupante diagonale chromée, avec gaine Longueur totale 160 mm	724840 160
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642325 13
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643229 4
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953431	952001 953431
Pince multiprise avec réglage fin rapide, noire Longueur totale 250 mm	706001 250
Bédane Longueur totale 200 mm	740600 200
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642325 22
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642325 27
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 4 mm	660030 4
	660030 2,5

Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 2,5 mm

Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642325 16
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 5 mm	747000 5
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 952428	952001 952428
Pince à becs demi-ronds, coudée, chromée, avec gaine Longueur totale 200 mm	713440 200
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642325 12
Pince universelle, chromée, avec gaine multimatière Longueur totale 180 mm	700940 180
Chasse-pointesModèle lourd Ø pointes 4 mm	745500 4
Chasse-pointesModèle lourd Ø pointes 3 mm	745500 3
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642325 32
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 3	667690 3
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 6,5 mm	660030 6,5
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642325 30
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 1	667690 1
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 2 mm	747000 2
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642325 11
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642325 21
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 954201	952001 954201
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640025 1/2

Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 0	667690 0
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953747	952001 953747
Jeu de clés mâles coudées pour Torx®, avec fonction de blocage MagicSpring® Nombre de tournevis 13	625025 13
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien chromé Nombre de tournevis 9	627132 9
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 10 mm	660030 10
Jeux de clés mixtes Nombre de clés 19	613610 19
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642325 24
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm	660030 5,5
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 6 mm	747000 6
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 3 mm	747000 3
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641029 75
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 8 mm	660030 8
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953141	952001 953141
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643229 5
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642325 19
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 954652	952001 954652
Pince à becs demi-ronds, droite, chromée, avec gaine Longueur totale 200 mm	713040 200
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 4 mm	747000 4
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642325 17

Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642325 15
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 8 mm	642325 8
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 00	667690 00
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642325 10
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 2 mm	660030 2
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642325 18
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642325 14
Cache-serrure pour GridLine Type VA21	914227 VA21
Assort. mousse tvs phillips/plat Horex Nombre d'outils 13	953432 13