

Garant GRIDLINE

Plateau coulissant 75 kg, 26×20G, Hauteur montage: 75mm**Données de commande**

N° commande	930654 75
GTIN	4062406158934
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Plateau **extensible à 100%**. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 75 mm. Sans découpes pour parois de séparation à fentes.

Adapté(s) pour:

Armoire d'outillage 30×28G.

Livraison:

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Ne convient pas à un montage dans des caissons mobiles.

Description technique

Surface utile de tiroir en G	26×20
Profondeur utile en G	20
Largeur utile en G	26
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Hauteur montage	75 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg

Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×20G
Largeur utile	650 mm
Profondeur utile	500 mm
Type de produit	Plateau coulissant