



Perceuse-visseuse à percussion sans fil ONE-KEY™, Type: M18OPD2-5



Données de commande

N° commande	070102 M18OPD2-5
GTIN	4058546224721
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

- Puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec réglage du couple sur plusieurs niveaux.
- Batteries Li-Ion Red REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules et indication du niveau de charge.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
- Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Moteur sans balais POWERSTATE™ (sauf réf. M18BPD4) pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
- Composants électroniques REDLINK PLUS™ – protection contre la surcharge et gestion de la puissance.

FUEL™ ONE-KEY™ – Toute dernière génération des machines FUEL™ intégrant la technologie Bluetooth pour une configuration personnalisée, la gestion des stocks en ligne et la génération de rapports.

Modèle de haute qualité FUEL™ présentant un couple élevé.

Avantage(s):

Moteur sans balais POWERSTATE™.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur, valise de transport (HD-Box) et clip ceinture.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073814 – 073816, 073827 et 073840.

Module de suivi Bluetooth adapté disponible sous le code art. 070103 BTT-1.

Description technique

Capacité de la batterie	5 Ah
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Poids	2,2 kg
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 550 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	16 mm
Couple maximal	135 Nm
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	1,33 m/s ²
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	13,2 m/s ²
Tension de la batterie	18 V
Connexion à l'application	OneKey
Utilisation type	Heavy Duty
Type de moteur	FUEL™
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	2000 min ⁻¹
Référence fabricant	M18ONEPD2-502X
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	89 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Pierre
pour matériau	Béton

pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion

Accessoires

Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB55	073809 MHB55
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C