



Cliquet de précision réversible, 1/4", Type: 1/4



Données de commande

N° commande	632385 1/4
GTIN	
Classe d'article	630

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Longueur totale: 119 mm

Nombre de dents: 72

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Longueur totale	119 mm
Nombre de dents	72
Angle de reprise	5 degré
Surface	chromé

