

**CNMG 120412 Wiper, Nuance: CA515****Données de commande**

N° commande	250215 CA515
GTIN	4960664675388
Classe d'article	25E

**Description**

CNMG 120412 Wiper CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: WQ

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 430 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 430 m/min
Avance f	0,15 - 0,35 mm/tr
Brise-copeaux	WQ
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	1 - 3,5 mm
Rayon d'angle	1,2 mm

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage