



Perceuse-visseuse sans fil sans batterie ni chargeur, Type: 7116116H1



Données de commande

N° commande	070200 7116116H1
GTIN	2050002046474
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses

- Pour des perçages et des vissages de précision.
- Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
- Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
- Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d'élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.

Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses avec moteur sans balais:

- Moteur EC POWER-Drive nécessitant peu d'entretien avec couple élevé et protection contre la surcharge.
- Réglage mécanique du couple, réglable sur 22 niveaux, niveau de perçage supplémentaire.
- Pour des perçages et des vissages de précision.

- **Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.**
- **Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.**
- **Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.**
- **Batteries Li-Ion délivrant un courant intense, avec surveillance individuelle des cellules et indication de la capacité.**

Avantage(s):

Avec interface QuickIN MAX.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec 2x batteries Li-Ion 18 V, mandrin porte-foret, chargeur, clip ceinture, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	400 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	25 mm
Couple max. dur	90 Nm
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	800 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	50 mm
Vitesse de rotation max. 3 ^{ème} vitesse	1950 min ⁻¹
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	ASCM 18 QM
Poids	2 kg
Couple max. doux	46 Nm
Emballage	Valises
Vitesse de rotation max. 4 ^{ème} vitesse	3850 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	2
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V

Utilisation type	Heavy Duty
Capacité de la batterie	6 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
pour matériau	Bois
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	4 vitesses. 18V
USP2	convient pour le bois et l'acier, plage de serrage du mandrin rapide 1,5-13, sans batterie

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Perceuse-visseuse sans filsans batterie ni chargeur Type 71161164	070200 71161164
Kit de base batterie Type 92604323	073832 92604323