


SNMG 150612, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	251363 CA515
GTIN	4960664677092
Classe d'article	25E

Description

SNMG 150612 CA515 Rayon d'angle: 1,2 mm
 Nuance: CA515
 Brise-copeaux: PH
 Prof. coupe a_p : 1 - 10 mm
 Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 435 m/min

Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Application principale	P
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Brise-copeaux	PH
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Nuance	CA515

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 435 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 150612
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage