


CNMG 120408, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	250104 CA515
GTIN	4960664675272
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120408 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f : 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 480 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 480 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	PQ
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Nuance	CA515

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage