


**DNMG 150604, Nuance: CA515**

**Données de commande**

N° commande	250696 CA515
GTIN	4960664676804
Classe d'article	25E

**Description**

DNMG 150604 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 105 - 510 m/min

**Description technique**

Application principale	P
Brise-copeaux	PQ
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	105 - 510 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Continue

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage