



SNMG 120408, Nuance: CA515



Données de commande

N° commande	251164 CA515
GTIN	4960664677078
Classe d'article	25E

Description

SNMG 120408 CA515 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: CA515

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 105 - 510 m/min

Description technique

Brise-copeaux	PQ
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	CA515

Vitesse de coupe v_c Application principale	105 - 510 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage