


CNMM 120408, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	250491 CA515
GTIN	4960664675661
Classe d'article	25E

Description

CNMM 120408 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: PX

Prof. coupe a_p : 1 - 11 mm

Avance f: 0,25 - 0,9 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 430 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Application principale	P
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 430 m/min
Brise-copeaux	PX

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMM 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage