

Rodoirs à main, 35×14×5 mm, Grain: 400**Données de commande**

N° commande	558812 400
GTIN	4037073005119
Classe d'article	53D

Description**Exécution:**

Corps abrasif 35×14×5 mm. Longueur totale 150 mm. Tête en carbure de bore, haute résistance des bords et des surfaces.

Utilisation:

Pour affûter, polir, casser et arrondir des arêtes en carbure sur des outils de tour, alésoirs, fraises, forets, etc. Egalement pour travaux de finition sur des pièces à usiner très dures.

Description technique

Largeur segment	14 mm
Hauteur segment	5 mm
Grain	400
Degré de finesse	fin
Longueur segment	35 mm
Longueur totale	150 mm
Couleur	Vert
Abrasifs	Carbure de bore
Attribut des noms de produit	35×14×5 mm
Type de produit	Rodoirs à main

