

Rodoirs à main, 35×14×5 mm, Grain: 220



Données de commande

N° commande	558812 220
GTIN	4037073005102
Classe d'article	53D

Description

Exécution:

Corps abrasif 35×14×5 mm. Longueur totale 150 mm. Tête en carbure de bore, haute résistance des bords et des surfaces.

Utilisation:

Pour affûter, polir, casser et arrondir des arêtes en carbure sur des outils de tour, alésoirs, fraises, forets, etc. Egalement pour travaux de finition sur des pièces à usiner très dures.

Description technique

Largeur segment	14 mm
Longueur totale	150 mm
Hauteur segment	5 mm
Longueur segment	35 mm
Grain	220
Degré de finesse	moyen
Couleur	Bleu
Abrasifs	Carbure de bore
Attribut des noms de produit	35×14×5 mm
Type de produit	Rodoirs à main

