

Garant
Disques à lamelles long life CER conique, Ø 125 mm, Grain: 120

Données de commande

N° commande	565225 120
GTIN	4062406159238
Classe d'article	51M

Description
Exécution:

- Grain de céramique (CER) auto-affûtant de haute qualité pour une capacité d'abrasion maximale et une faible pression d'appui.
- Revêtement abrasif pour un échauffement limité.
- Tissu mixte polycoton robuste pour une usure optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.
- Plateau en polyester ergonomique et anti-vibrations (réversible).
- Résultats optimaux sur des meuleuses d'angle puissantes.

long life - Disposition très dense des lamelles pour une **durée de vie maximale**.

Utilisation:

Travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.

Description technique

Forme	Oblique
Ø disque	125 mm
Ø alésage	22,23 mm

Grain	120
Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Revêtement refroidissant et abrasif	oui
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		