HOLEX

Disques à lamelles long life ZA conique, ⌀ 178 mm, Grain: 60

Données de commande

N° commande	565287 60
GTIN	4062406159528
Classe d'article	52M

Description

Exécution:
· **Zirconium (ZA) de haute qualité pour une capacité d'abrasion élevée.**
· **Plateau en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.**
· **Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.**
· **Résultats optimaux sur les meuleuses d'angle toutes catégories de puissance.**
long life - Disposition très dense des lamelles pour une **durée de vie maximale.**
Utilisation:
Travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.

Description technique

⌀ alésage	22,23 mm
⌀ disque	178 mm
Forme	Oblique
Abrasifs	Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif	ZA

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	∅ 178 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 900 N/mm²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		