



## Disques à lamelles speed ZA plat, Ø 125 mm, Grain: 40



### Données de commande

N° commande	565295 40
GTIN	4062406159610
Classe d'article	52M

### Description

#### Exécution:

- **Zirconium (ZA) de haute qualité pour une capacité d'abrasion élevée.**
- **Plateau en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.**
- **Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.**
- **Résultats optimaux sur les meuleuses d'angle toutes catégories de puissance.**

**speed** - Disposition des lamelles à plat pour un **volume de copeaux élevé** et une longue durée de vie.

#### Utilisation:

Chanfreinage précis, usinage des arêtes et polissage des surfaces.

### Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Forme	plat
Ø disque	125 mm
Abrasifs	Zirconium (ZA)

Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		