

HOLEX**Disques à lamelles speed ZA plat, Ø 178 mm, Grain: 80****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 565296 80 |
| GTIN | 4062406159672 |
| Classe d'article | 52M |

Description**Exécution:**

- **Zirconium (ZA) de haute qualité pour une capacité d'abrasion élevée.**
- **Plateau en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.**
- **Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.**
- **Résultats optimaux sur les meuleuses d'angle toutes catégories de puissance.**

speed - Disposition des lamelles à plat pour un **volume de copeaux élevé** et une longue durée de vie.

Utilisation:

Chanfreinage précis, usinage des arêtes et polissage des surfaces.

Description technique

| | |
|-----------|----------------|
| Ø alésage | 22,23 mm |
| Forme | plat |
| Ø disque | 178 mm |
| Abrasifs | Zirconium (ZA) |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Abréviation de l'abrasif | ZA |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Attribut des noms de produit | Ø 178 mm |
| Optimisé pour le matériau | INOX |
| Optimisé pour le matériau | Acier |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s |
| Type de produit | Disques à lamelles |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |