

**TNMG 160404, Nuance: CA515****Données de commande**

N° commande	251472 CA515
GTIN	4960664677474
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	PQ
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	105 - 510 m/min
Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage