

**DC. T 070202, Nuance: CA515****Données de commande**

N° commande	260381 CA515
GTIN	4960664675944
Classe d'article	25E

**Description**

DC. T 070202 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 390 m/min**Description technique**

Application principale	P
Brise-copeaux	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 390 m/min
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage