


CCMT 120408, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	260204 CA515
GTIN	4960664674978
Classe d'article	25E

Description

CCMT 120408 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 380 m/min

Description technique

Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 380 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	P

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage